

**MAGNETI
MARELLI**

checkstar
SERVICE NETWORK



Klocki hamulcowe
Addendum 2015

INDEKS

ZASTOSOWANIE DLA KODU	2
INFORMACJE TECHNICZNE	6
TABELA PORÓWNAWCZA	12



Zastosowanie dla marki

ALFA ROMEO

Mito (937) 05/10- **PF0687**

Mito (955) 08/08- **PF0563**
AUDI

A2 00- **PF0516**

A3 96- **PF0515**

A1 (8X1) 10/11- **PF0441**

A2 00- **PF0442**

A2 03/01- **PF0535**

A2 03/01- **PF0536**

A3 (8VO) 10/12- **PF0713**

A3 (8VO) 10/12- **PF0714**

A3 (8VO) 10/12- **PF0715**

A3 (8VO) 10/12- **PF0716**

A3 II (8P) 06/03- **PF0444**

A4 II (8E) 01/05- **PF0609**

A4 II Quattro (8E) 01/05- **PF0603**

A4 RS4 Biturbo 00- **PF0443**

A6 (4G_) 11- **PF0673**

A6 (4G_) 11- **PF0676**

A6 C6 04/04- **PF0601**

A6 C6 (4F) 04/04- **PF0602**

A8 (4H_) 1KW 10- **PF0674**

A8 (4H_) 1KY/1KZ 10- **PF0675**

Allroad (4BH) 05/00- **PF0605**

Allroad (4BH) 05/00- **PF0607**

Q3 06/11- **PF0658**

Q3 06/11- **PF0659**

TT (8J) II 06- **PF0657**
BMW

1 (E87) 04- **PF0622**

1 130i (E87) 05- **PF0507**

1(E87) 04- **PF0624**

3 (E90) 01/05- **PF0486**

3 (E90) 01/05- **PF0581**

3 (E93) Cabriolet 03/07- **PF0583**

5 (E39) 95- **PF0579**

5 (F10) 03/10- **PF0508**

5 (F07) 10/09- **PF0582**

7 (E38) 93- **PF0485**

X5 (E70) 07- **PF0487**
CHEVROLET

Aveo 06- **PF0511**

Cruze (J_) 09- **PF0694**
CITROËN

C2 03- **PF0587**

C4 Aircross 04/12- **PF0678**

C4 Picasso 06- **PF0644**

C5 00- **PF0564**

C5 00- **PF0565**

C5 III 02/08- **PF0667**
CITROËN

C5 III 02/08- **PF0668**

C6 06- **PF0616**

C6 06/06- **PF0615**

C8 11/02- **PF0498**

C-Crosser 07- **PF0496**

Jumper 06/11- **PF0642**

Jumper 07/11- **PF0643**

Nemo 02/11- **PF0560**

Xsara (+ABS) 00- **PF0537**
DACIA

Logan II 11/12- **PF0718**

Logan SW 02/07- **PF0545**
DAEWOO

Nubira (KL) 03/05- **PF0510**
DAIHATSU

Coo 10/06- **PF0684**

Copen 03- **PF0471**
DR

DR1 10- **PF0534**

DR5 07- **PF0578**

DR5 07- **PF0599**
FIAT

500 (169) 0.9 TwinAir 11- **PF0440**

500 (169) 0.9 TwinAir 48Kw -09/12 **PF0453**

500 (169) 08/08- **PF0591**

500 07- **PF0454**

500 07- **PF0455**

500 Abarth (169) 06/11- **PF0503**

500L 10/12- **PF0562**

500L 10/12- **PF0688**

Albea 02- **PF0558**

Bravo II (198) 07/10- **PF0568**

Croma II (194) 03/06- **PF0588**

Grande Punto Evo (199) 10/09- **PF0446**

Palio Turchia 1.2 01/03- **PF0693**

Panda 4x4 III (312) 11/12- **PF0689**

Panda II (169) 10/09- **PF0456**

Sedici 03/06- **PF0695**

Sedici 06- **PF0464**

Ulysse II V6 08/02- **PF0500**
FORD

Focus II 02/05- **PF0569**

Focus II ST 10/05- **PF0608**

Focus RS (DAW_DBW_) 11/02- **PF0555**

Galaxy 16" 05/00- **PF0540**

Mondeo II (B5Y) 01- **PF0550**

Ranger II (TU) 10/05- **PF0439**

Transit 07/05- **PF0648**

Transit 07/06- **PF0474**

Transit 300 (RWD) 01/00- **PF0556**

GEO		
Metro 91-		PF0491
HONDA		
Accord 86-		PF0457
Accord BN VIII 07/08-		PF0703
Accord BN VIII 07/08-		PF0706
Accord BN VIII U.S.A./Jappone 11-		PF0704
Accord IV 90-		PF0462
Accord VII (CG) 10/98-		PF0567
Accord VII 03-		PF0691
Accord VIII 03-		PF0461
Civic IV 94-		PF0484
Civic IV 91-		PF0460
Civic IX (FK) 02/12-		PF0631
CRV II 02/05-		PF0463
CR-Z (ZF1) 10-		PF0707
FR-V 05-		PF0702
HYUNDAI		
Accent 94-		PF0459
Accent II (MC) 11/05-		PF0698
Atos Prime (MX) (D.234) 08/99-		PF0655
Coupè 96-		PF0468
Coupè 97-		PF0467
Elantra II (XD) 04/01-		PF0469
Terracan (HP) 06/01-		PF0472
INFINITI		
EX 30D 04/10-		PF0473
EX 30D 04/10-		PF0683
ISUZU		
Bighorn 93-		PF0497
D-Max (8DH) 10/06-		PF0449
IVECO		
Daily 30.8 91-		PF0475
Daily 30.8 96-		PF0476
Daily 92-		PF0547
Daily C 65 00-		PF0477
Daily II 05/99-		PF0526
Daily III 06-		PF0530
Daily III/IV/V 06-		PF0649
Grinta 90-		PF0546
KIA		
Carens I (FC) 00-		PF0458
Sorento (JC) 02-		PF0447
Sorento (JC) 02-		PF0448
LANCIA		
Flavia Cabriolet (JS) 03/12-		PF0445
LAND ROVER		
Range Rover III 02/02-		PF0580
LEXUS		
ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) 06/12		PF0633
MAZDA		
363F VI 01-		PF0466
6 (GJ) SW III 12/12-		PF0677
6 1.8i 02-		PF0465
6 II (GH) 08/07-		PF0699
MERCEDES		
C-class (203) 00-		PF0553
C-class (203) AMG 01/03-		PF0585
Citan (415) 11/12-		PF0660
Citan (415) 11/12-		PF0661
GL 06-		PF0639
GL 06-		PF0640
S-class (W220) 98-		PF0584
Sprinter 2-t (901-902) 04/00-		PF0524
Sprinter 2-t (901-902) 95-		PF0504
Sprinter 4,6-t (906) 06/06-		PF0647
Sprinter 4-t (904) 04/00-		PF0525
Sprinter 6-t (906) 04/01-		PF0480
Sprinter 6-t (906) 04/01-		PF0481
V-class (638) 96-		PF0482
Vaneo (414) 01-		PF0517
Viano (W639) 07/03-		PF0617
MINI		
Clubman 10/07-		PF0626
Cooper John Cooper Works (JCW) 06-		PF0619
Countyman (R60) 06/10-		PF0623
One 01-		PF0574
MITSUBISHI		
Carisma 95-		PF0520
Colt VI 06/04-		PF0521
Lancer VIII (CS_A) EVO 03/04-		PF0499
NISSAN		
200 SX 95-		PF0518
200 SX 95-		PF0519
Almera Tino 00-		PF0566
Atleon 00-		PF0478
Cabstar 10/06-		PF0479
Cabstar 10/06-		PF0573
Cabstar 10/06-		PF0650
Cabstar E 10/98-		PF0557
Cube (Z12) 10-		PF0696
Micra III (K13) 05/10-		PF0594
OPEL		
Adam 10/12-		PF0559
Agila (H00) 00-		PF0548
Astra G 98-		PF0523
Astra J GTC POC JQ5 10/12-		PF0502
Corsa Brasile 93-		PF0531
Corsa C 11/00-		PF0552
Corsa C <- 11/00-		PF0551

OPEL	
Corsa D 06-	PF0561
Corsa D 06-	PF0618
Insignia BN-SW 08-	PF0690
Movano 98-	PF0544
Signum 06/03-	PF0612
PEUGEOT	
308 07-	PF0656
206 05/01-	PF0538
206 98-	PF0512
407 04-	PF0669
508 11/10-	PF0570
RENAULT	
Avantime 01-	PF0589
Clio IV 11/12-	PF0717
Clio IV Sport 02/06-	PF0590
Espace IV 11/02-	PF0571
Kangoo 98-	PF0513
Kangoo II (FC) 06/03-	PF0514
Kangoo II (FC) 01/02-	PF0613
Kangoo III 01/08-	PF0662
Laguna IV 03/08-	PF0671
Laguna IV 10/07-	PF0670
Mascott 99-	PF0527
Megane BN/SW III 11/08-	PF0672
Megane II 1.4 (72kw) 12/02-	PF0600
Megane Scenic II (JM) 10/05-	PF0572
SEAT	
Cordoba II (6L2) 02-	PF0576
Ibiza IV Cupra 04-	PF0554
SKODA	
Fabia II (6Y) 00-	PF0575
Superb II (1K_5K) 07/08-	PF0606
SMART	
ForFour 01/04-	PF0522
SUBARU	
Forester III (SH) 01/08-	PF0700
Justy II (JM) 04/01-	PF0549
Trezia 03/11-	PF0629
Trezia 1.3 03/11-	PF0663
SUZUKI	
Grand Vitara III 06-	PF0494
Ignis (FH) 00-	PF0470
Ignis II 03-	PF0450
Liana (ER) 01-	PF0490
TOYOTA	
Auris (E15) 03/07-	PF0664
Auris 03/07-	PF0666
Avensis (AT22_) 98-	PF0532
Avensis (T22) 00-	PF0509

TOYOTA	
Avensis (ZZT22_) 07/01-	PF0595
Avensis (ZZT22_) 07/01-	PF0596
Avensis -06/01	PF0492
Avensis III (T27) 02/09-	PF0665
Avensis Verso 05/01-	PF0597
Avensis Verso 05/01-	PF0598
Celica (ZZT) 11/99-	PF0592
Celica (ZZT) 11/99-	PF0593
Celica (ZZT) 11/99-	PF0493
Fortuner 06/04-	PF0495
Hilux Pick-up 03/95-	PF0635
Land Cruiser 80 92-	PF0705
Prius III (ZVW3_) 01/09-	PF0630
Rav 4 II 00-	PF0577
Yaris 00-	PF0533
Yaris II [Made in Japan] 06-	PF0627
Yaris II [Made in Japan] 06-	PF0628
VOLKSWAGEN	
Amarok 10-	PF0645
Caravelle 90-	PF0529
Caravelle 98-	PF0541
Caravelle 98-	PF0542
LT 35 98-	PF0506
Sprinter 2-t (901-902) 97-	PF0505
Touareg (7L_) 11/04-	PF0625
Transporter T4 00-	PF0586
Transporter T4 90-	PF0488
Transporter T4 90-	PF0528
Transporter T4 97-	PF0539
VOLVO	
S60 11/00-	PF0543



Informacje techniczne




Kod Magneti Marelli



Zastosowanie: oś przednia



Zastosowanie: oś tylna



*Wymiary: długość X szerokość X grubość
[mm]*



Czujnik zużycia: długość



Podkładka antywibracyjna



Informacje dodatkowe

MAGNETI MARELLI					
PF0439		145,1 X 58,4 X 14	1x	✓	Czujnik wbudowany
PF0440		149,3 X 52,5 X 17,4	2x 170mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0441		109,2 X 53,3 X 17,5			
PF0442		87 X 53 X 17	1x 260mm		
PF0443		87 X 53 X 17	2x 340mm		Czujnik wbudowany
PF0444		87 X 53 X 17			
PF0445		91 X 44,8 X 15,4	1x		
PF0446		102 X 47,1 X 17,2	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0447		155 X 60 X 17,3	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0448		118,2 X 47 X 15,8	2x		Czujnik wbudowany
PF0449		151,8 X 60,8 X 17,4	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0450		130,9 X 44,3 X 15,7	1x		Czujnik wbudowany
PF0453		115 X 55,6 X 17	2x 195mm	✓	
PF0454		115 X 55,6 X 17	1x 195mm	✓	
PF0455		115 X 55,6 X 17	1x 195mm	✓	
PF0456		115 X 55,6 X 17		✓	
PF0457		88,9 X 35,2 X 13	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0458		129 X 51,4 X 16,5	2x		Czujnik wbudowany
PF0459		127,5 X 49 X 15,5	2x		Czujnik wbudowany
PF0460		88,7 X 36,8 X 12,7	2x		Czujnik wbudowany
PF0461		88,9 X 47,5 X 14,7	2x		Czujnik wbudowany
PF0462		88,9 X 47,5 X 14,7	2x		Czujnik wbudowany
PF0463		88,9 X 47,5 X 14,7	2x		Czujnik wbudowany
PF0464		88,9 X 47,5 X 14,7	1x		Czujnik wbudowany
PF0465		131,2 X 56 X 17,1	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0466		131,8 X 56,2 X 16,1	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0467		137 X 53 X 17	2x		Czujnik wbudowany
PF0468		137 X 54,3 X 17	2x		Czujnik wbudowany
PF0469		137 X 63,4 X 17,8	2x		Czujnik wbudowany
PF0470		108,7 X 45,4 X 16	1x		Czujnik wbudowany
PF0471		108,7 X 45,4 X 16	2x		Czujnik wbudowany
PF0472		148,8 X 58 X 15,8	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0473		105,5 X 38,2 X 13,7	1x		Czujnik wbudowany
PF0474		109,5 X 63,8 X 20	2x 570mm		
PF0475		109,5 X 73 X 18,3	2x 200mm		Czujnik wbudowany
PF0476		109,5 X 73 X 18,3	2x 160mm		Czujnik wbudowany
PF0477		164,8 X 68 X 20			
PF0478		164,8 X 68 X 20	2x 260mm		Czujnik wbudowany
PF0479		164,8 X 68 X 20	2x 250mm		Czujnik wbudowany
PF0480		164,8 X 68 X 20,6			
PF0481		164,8 X 68 X 20,6	2x 240mm		
PF0482		63,8 X 57,6 X 17			
PF0484		129,2 X 69,7 X 18	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0485		123,1 X 59,2 X 17		✓	
PF0486		123,1 X 59,2 X 17		✓	
PF0487		122 X 59,2 X 17		✓	
PF0488		130 X 54,5 X 19			
PF0490		136,5 X 52,6 X 17	1x	✓	x6 Czujnik wbudowany
PF0491		107,3 X 44,6 X 15	2x		Czujnik wbudowany

MAGNETI MARELLI					
PF0492		107,8 X 42,6 X 15,5	2x		Czujnik wbudowany
PF0493		117,5 X 58,7 X 17,5			
PF0494		137,9 X 54,7 X 17	2x	✓	Czujniki akustyczne
PF0495		119,2 X 68 X 17	4x	✓ x4	Czujnik wbudowany
PF0496		150 X 59 X 15,4	2x	✓	Czujniki akustyczne
PF0497		109,5 X 42,5 X 16	2x		Czujnik wbudowany
PF0498		131,8 X 77,3 X 15,8	4x 370mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0499		131,8 X 77,3 X 15,8	-	✓ x4	
PF0500		131,8 X 77,3 X 15,2	4x 160mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0502		131,8 X 77,3 X 16,1	4x	✓	Czujnik wbudowany
PF0503		95,8 X 43,9 X 13,7	2x 400mm		Czujnik wbudowany
PF0504		156,5 X 64,8 X 20,5		✓	
PF0505		156,4 X 54,8 X 18,5			
PF0506		156,4 X 54,8 X 17,5			
PF0507		154,8 X 63,3 X 20		✓	
PF0508		154,8 X 63,3 X 20		✓	
PF0509		141 X 56,5 X 15,5	2x	✓	Czujniki akustyczne
PF0510		143 X 51 X 17		✓ x4	
PF0511		133,2 X 49 X 17,8	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0512		130,8 X 47,5 X 18			
PF0513		130,8 X 47,2 X 18	2x 170mm		
PF0514		130,8 X 47,5 X 18	1x 170mm		
PF0515		146 X 54,7 X 19,5		✓	
PF0516		146 X 54,7 X 19,5	1x 155mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0517		116,8 X 57,2 X 19,5	1x 95mm	✓	
PF0518		108,5 X 48 X 16	2x		Czujnik wbudowany
PF0519		99,2 X 40 X 14,5	2x		Czujnik wbudowany
PF0520		119 X 68,5 X 15,5	4x	✓ x4	Czujniki akustyczne
PF0521		130 X 72,6 X 17,3	4x		
PF0522		87 X 47 X 15	4x		Czujnik akustyczny
PF0523		155,4 X 71,5 X 19,5	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0524		164,6 X 73 X 20			4 sprężyny mocujące
PF0525		164,6 X 73 X 20	2x 190mm		4 sprężyny mocujące
PF0526		164,6 X 66,5 X 17			
PF0527		164,6 X 66,5 X 20	2x 260mm		
PF0528		129,9 X 65,2 X 19	1x 210mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0529		95 X 57 X 17			
PF0530		174,6 X 85,3 X 22			
PF0531		104,2 X 50,7 X 16,5			
PF0532		156,4 X 54,8 X 18,2	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0533		112,5 X 46,8 X 16,5	2x		Czujnik wbudowany
PF0534		106,4 X 50,2 X 15	2x		Czujnik akustyczny
PF0535		141,8 X 48,1 X 14,3	1x 220mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0536		141,8 X 48,1 X 14,3	1x 220mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0537		130,9 X 52,2 X 17,8		✓	
PF0538		130,9 X 52,2 X 18		✓	8 sprężyn mocujących
PF0539		156,4 X 78,7 X 19	2x 200mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0540		156,4 X 78,7 X 19		✓	
PF0541		94,9 X 57,4 X 16,2	2x 205mm		Czujnik wbudowany

MAGNETI MARELLI						
PF0542		94,9 X 57,4 X 16,2				
PF0543		122,6 X 53,8 X 17				
PF0544		138,7 X 66,4 X 18			✓	
PF0545		150,3 X 52,5 X 17,5			✓	
PF0546		174,3 X 69,3 X 20	2x	210mm		Czujnik wbudowany
PF0547		174,3 X 69,3 X 20	2x	240mm		Czujnik wbudowany
PF0548		131 X 44,2 X 16	2x			Czujnik wbudowany
PF0549		131 X 44,2 X 15,5	2x			Czujnik wbudowany
PF0550		149 X 60,4 X 18,5	2x	155mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0551		131,8 X 51,4 X 17				
PF0552		95,8 X 43,9 X 14	2x			Czujnik akustyczny
PF0553		63,7 X 78,2 X 15,8			✓ x4	
PF0554		109,7 X 69,3 X 15	1x	310mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0555		109,7 X 69,3 X 15			✓	
PF0556		168,8 X 65,1 X 18,4	2x			Czujnik wbudowany
PF0557		168,5 X 63,8 X 18,4	2x	190mm		Czujnik wbudowany
PF0558		122,9 X 53,4 X 18			✓	
PF0559		122,9 X 53,4 X 18	2x		✓	Czujnik wbudowany
PF0560		122,9 X 53,4 X 18	2x	210mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0561		137 X 57,3 X 19	1x		✓	Czujnik wbudowany
PF0562		137 X 57,3 X 19	2x		✓	Czujnik wbudowany
PF0563		151 X 57,4 X 19	1x	210mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0564		168 X 61,3 X 17,8	4x	<i>i</i>	✓	2 x 180mm / 2 x 410mm
PF0565		148,8 X 49,5 X 17,5	4x	<i>i</i>	✓	2 x 180mm / 2 x 410mm
PF0566		131,7 X 58,5 X 17,2				
PF0567		131,7 X 58,5 X 17,2	2x			Czujnik wbudowany
PF0568		94,9 X 42,8 X 17,4	2x	155mm		
PF0569		123,1 X 52 X 16,4			✓	
PF0570		123,1 X 52 X 16,4				
PF0571		155,2 X 68,5 X 18,2			✓	
PF0572		155,2 X 68,5 X 18,2			✓	
PF0573		109,7 X 49,6 X 20	2x	250mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0574		123,2 X 43,8 X 16,1				
PF0575		131,5 X 62,7 X 18,8				
PF0576		131,5 X 62,7 X 18,8	1x	155mm		Czujnik wbudowany
PF0577		123 X 60,3 X 17,5				
PF0578		78,3 X 54,1 X 14	2x			Czujnik wbudowany
PF0579		156,5 X 73,2 X 19,3			✓	
PF0580		155,4 X 73,5 X 19			✓	
PF0581		155,1 X 68,3 X 20,2			✓	
PF0582		154,2 X 68,3 X 20,2			✓	
PF0583		155,1 X 68,3 X 20,2			✓	
PF0584		69 X 72 X 16			✓ x4	
PF0585		119,8 X 71,6 X 17,2			✓	
PF0586		94,9 X 51 X 16,2	1x	205mm		Czujnik wbudowany
PF0587		128,9 X 56,2 X 19,3			✓	
PF0588		155,2 X 69 X 20,2			✓	
PF0589		145,1 X 62,5 X 18,2	1x	270mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0590		124,8 X 70,8 X 15,1			✓	

MAGNETI MARELLI						
PF0591		124,7 X 70,7 X 15,1		2x 150mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0592		116,4 X 51,4 X 16,5		2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0593		78,5 X 51,9 X 14		2x		Czujnik wbudowany
PF0594		116,5 X 52,4 X 17		2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0595		155,2 X 68,7 X 18,3		2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0596		87,1 X 47,1 X 15,5				
PF0597		122,9 X 59,5 X 17				
PF0598		112,5 X 43 X 16,5		2x		Czujnik wbudowany
PF0599		119,2 X 69,5 X 17,9		2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0600		122,9 X 54,3 X 18,3			✓	
PF0601		105,5 X 56 X 16,7				
PF0602		116,2 X 59 X 17,5				
PF0603		116,2 X 59 X 17,5		2x 635mm	✓	
PF0605		156,5 X 72,9 X 20		2x 200mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0606		156,5 X 72,9 X 20		1x 210mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0607		156,5 X 72,9 X 20		2x 200mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0608		156,5 X 72,9 X 18,5			✓	
PF0609		156,5 X 72,9 X 20		2x 250mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0612		155 X 72,8 X 20,2			✓	
PF0613		115,8 X 52 X 16,9				
PF0615		162,5 X 79,2 X 18,3		4x 2x320/2x360mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0616		86,3 X 57 X 18			✓	
PF0617		164,9 X 60 X 20,6		2x	✓	
PF0618		151 X 54,8 X 19		1x	✓	Czujnik wbudowany
PF0619		131,5 X 64 X 18			✓	
PF0622		149,5 X 57,6 X 17,8			✓	
PF0623		95,4 X 45 X 16,8				
PF0624		123,1 X 48,3 X 17,3				
PF0625		155,2 X 73,5 X 17,9		2x 300mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0626		95,5 X 39,2 X 17,2				
PF0627		122,8 X 54,3 X 17,5			✓	
PF0628		122,8 X 49,7 X 17			✓ x4	
PF0629		98,6 X 42,5 X 14,8		2x		Czujnik wbudowany
PF0630		98,6 X 42,5 X 14,3		2x		Czujnik wbudowany
PF0631		123,1 X 43,7 X 14,5		2x		Czujnik wbudowany
PF0633		96,8 X 49,2 X 15,4				
PF0635		119,2 X 72 X 15		4x		Czujnik wbudowany
PF0639		194,4 X 70 X 20,1			✓	
PF0640		140,5 X 51,7 X 17,6			✓	
PF0642		169,3 X 61,5 X 19,2		2x 160mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0643		169,3 X 69,2 X 19		2x 160mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0644		155,3 X 71,9 X 18,2			✓	
PF0645		164,9 X 66,8 X 18,7			✓	
PF0647		169,3 X 73,5 X 20,6			✓	
PF0648		164,9 X 65,4 X 18,9		2x 250mm	✓	
PF0649		163,2 X 67,1 X 20			✓	
PF0650		163,2 X 67,1 X 20		2x 145mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0655		104,7 X 47 X 16		2x		Czujnik wbudowany
PF0656		155,2 X 66 X 18,8			✓	

MAGNETI MARELLI					
PF0657		155,2 X 66 X 20,1	1x 165mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0658		105,3 X 56,3 X 17			
PF0659		155,1 X 66,6 X 19,5	1x 155mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0660		95,5 X 43,8 X 16			
PF0661		131,2 X 62,3 X 18,6		✓	
PF0662		131,2 X 62,3 X 18,6	1x 220mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0663		139,1 X 55,6 X 17,5		✓ x4	
PF0664		136,8 X 57,9 X 19,2	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0665		150,9 X 62,5 X 19	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0666		102,3 X 45,6 X 16,1	2x		Czujnik wbudowany
PF0667		155,2 X 66,6 X 18		✓	
PF0668		155,2 X 66,6 X 18	2x 310mm	✓	
PF0669		155,2 X 66,6 X 18	1x 310mm	✓	
PF0670		155,2 X 63 X 18		✓	
PF0671		155,2 X 63 X 18		✓	
PF0672		155,2 X 63 X 18		✓	
PF0673		116,4 X 58,5 X 17,5			
PF0674		116,4 X 58,5 X 17,5	2x 250mm		Czujnik wbudowany
PF0675		116,4 X 58,5 X 17,5	2x 295mm		Czujnik wbudowany
PF0676		116,4 X 58,5 X 17,5	1x 215mm		Czujnik wbudowany
PF0677		140,3 X 59,6 X 15,5	4x	✓	
PF0678		101,5 X 44,4 X 14,3	2x		Czujnik wbudowany
PF0683		157,1 X 58,3 X 18	4x	✓ x4	Czujnik wbudowany
PF0684		125,7 X 51,4 X 16,5	1x	✓ x4	Czujnik wbudowany
PF0687		95,8 X 43,9 X 17,2	2x 180mm		Czujnik wbudowany
PF0688		95,8 X 43,9 X 17	2x		Czujnik wbudowany
PF0689		95,8 X 43,9 X 14,3	2x		Czujnik wbudowany
PF0690		106,5 X 47,1 X 17,2	4x	✓	Czujnik wbudowany
PF0691		155,1 X 64,6 X 17,2	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0693		123,3 X 49,3 X 17,8		✓	
PF0694		148 X 60,3 X 18,8	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0695		137 X 53 X 16,8	1x		Czujnik wbudowany
PF0696		137 X 53 X 16,8	4x		Czujnik wbudowany
PF0698		129,8 X 56 X 17,5	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0699		136,9 X 58,8 X 16,4	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0700		110,3 X 37,4 X 14	2x		Czujnik wbudowany
PF0702		148,7 X 59 X 16,4	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0703		93,5 X 46,8 X 14,7	2x		Czujnik wbudowany
PF0704		93,5 X 46,8 X 15,1	2x		Czujnik wbudowany
PF0705		116,1 X 44 X 15,3			
PF0706		154,8 X 55,2 X 17,7	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0707		136,3 X 56,3 X 15,8	2x	✓	Czujnik wbudowany
PF0713		123 X 61,2 X 16			
PF0714		123 X 61,2 X 16			
PF0715		160 X 64,5 X 20,3	1x 170mm	✓	Czujnik wbudowany
PF0716		160,2 X 64,5 X 20,3		✓	
PF0717		140,1 X 40,1 X 18,1			
PF0718		140,1 X 40,1 X 18,1			



Tabela porównawcza

O.E.	MAGNETI MARELLI	O.E.	MAGNETI MARELLI	O.E.	MAGNETI MARELLI
044650J140	PF0495	26696AG031	PF0700	425343	PF0656
044650K020	PF0495	26696AG051	PF0700	425362	PF0644
044650K070	PF0495	2D0698151	PF0504	425388	PF0496
044650K140	PF0495	2D0698151A	PF0524	425403	PF0667
044652B030	PF0493	2D0698151C	PF0504	425411	PF0615
044652B040	PF0493	2D0698451	PF0505	425424	PF0668
04465B1010	PF0471	2E0698151A	PF0647	425468	PF0573
04465B1020	PF0471	2E0698151C	PF0647	4237110	PF0525
04465B1050	PF0471	2H0698151	PF0645	4432201	PF0439
04465B1110	PF0471	2H0698151A	PF0645	4432234	PF0439
04465B1380	PF0471	34201920	PF0584	44200520	PF0585
044660D010	PF0631	34202820	PF0553	44202420	PF0524
06450S0KJ01	PF0702	34204620	PF0477	44204020	PF0639
OK2N13328Z	PF0458	34204620	PF0480	44205220	PF0640
OK2N13328ZA	PF0458	34204620	PF0481	44209020	PF0585
OK9D03328Z	PF0458	34205220	PF0553	446502190	PF0665
1233679	PF0569	34205820	PF0585	446502200	PF0664
1237132	PF0540	34116775310	PF0508	446502210	PF0664
1324300	PF0569	34116775314	PF0582	446502270	PF0664
1356600	PF0439	34116776161	PF0583	446502280	PF0665
1360290	PF0439	34116777772	PF0507	446504030	PF0495
1501265	PF0474	34116794917	PF0581	446504050	PF0495
1559698	PF0454	34116798190	PF0582	446504060	PF0495
1605184	PF0559	34116850885	PF0582	446505042	PF0532
1605851	PF0497	34116850886	PF0582	446505050	PF0595
1675620	PF0454	34116858047	PF0508	446505070	PF0595
1721086	PF0648	34211164581	PF0485	446505080	PF0595
1731172	PF0453	34212227325	PF0485	446505090	PF0595
1906158	PF0475	34216774692	PF0624	446512160	PF0509
1906428	PF0476	34216791938	PF0486	446512610	PF0663
13301207	PF0694	34219808172	PF0623	446513020	PF0592
13301234	PF0694	377698151E	PF0531	446513030	PF0493
1GE0058101	PF0698	377698151J	PF0531	446513050	PF0592
1J0693151A	PF0515	3C0698451	PF0601	446517101	PF0592
1J0698151F	PF0516	3C0698451A	PF0658	446517140	PF0592
1K0698151B	PF0606	3C0698451E	PF0658	446542070	PF0577
1K0698451	PF0601	3D0698451	PF0603	446542071	PF0577
1K0698451A	PF0444	3D0698451A	PF0603	446542110	PF0577
1K0698451D	PF0601	425204	PF0512	446542130	PF0577
1K0698451F	PF0601	425207	PF0498	446542160	PF0663
1K0698451K	PF0601	425208	PF0482	446552010	PF0592
1M2JK021BA	PF0540	425228	PF0512	446552011	PF0592
1ML698151	PF0554	425230	PF0482	446552200	PF0628
24204120	PF0525	425255	PF0500	446560020	PF0635
24205220	PF0553	425266	PF0482	446602010	PF0596
24206020	PF0505	425278	PF0615	446602060	PF0596
26696AG010	PF0700	425279	PF0616	446602180	PF0666
26696AG020	PF0700	425294	PF0615	446602190	PF0666
26696AG030	PF0700	425336	PF0615	446612110	PF0492

O.E.	MAGNETI MARELLI	O.E.	MAGNETI MARELLI	O.E.	MAGNETI MARELLI
446612130	PF0629	43022SE0930	PF0457	5581084	PF0450
446620100	PF0492	43022SE0931	PF0457	55810840	PF0450
446620130	PF0596	43022SG0G00	PF0462	5001844747	PF0527
446628040	PF0598	43022SG0G01	PF0462	5001844748	PF0477
446628040	PF0598	43022SL5000	PF0462	5001844748	PF0478
446628050	PF0598	43022SM4G00	PF0462	5001850859	PF0527
446628070	PF0598	43022TA0A80	PF0704	5520051810	PF0491
446642010	PF0578	43022TL0G51	PF0463	5520062840	PF0491
446642020	PF0578	43022TL1G00	PF0703	5520080000000000	PF0549
446642030	PF0578	43022TL1G01	PF0703	5520060B11	PF0491
446642040	PF0578	43022TL1G02	PF0703	5520060B11	PF0494
446642050	PF0578	440600M890	PF0519	5520065J01	PF0494
446652010	PF0593	440606267R	PF0660	5520065J10	PF0494
446652120	PF0629	440608746R	PF0672	5520065J11	PF0494
446660140	PF0705	44060CB10J	PF0473	5520067D11	PF0494
449112590	PF0509	44060EG085	PF0473	5580077K00	PF0473
449220010	PF0492	45022S1AE02	PF0567	5580080J0200	PF0464
4154210310	PF0661	45022S1AE50	PF0567	5581054G50	PF0490
4154210410	PF0660	45022S6DE01	PF0484	5581068L00	PF0684
4154210610	PF0661	45022S74E10	PF0484	5581075F10	PF0534
4544201020	PF0522	45022S7AE00	PF0702	5581080G10	PF0470
410600011R	PF0670	45022SA6600	PF0459	5581080J00	PF0695
410600023R	PF0683	45022SA6N52	PF0459	55810M68K00	PF0470
410600032R	PF0671	45022SEAE01	PF0691	5810102A10	PF0655
410600629R	PF0672	45022SK3E00	PF0484	5810105A30	PF0655
410600756R	PF0572	45022SZTG00	PF0707	5810117A00	PF0469
410601334R	PF0661	45022TF0G01	PF0707	581011GA00	PF0698
410601N090	PF0518	45022TF0G02	PF0707	581011GE00	PF0698
410602933R	PF0671	45022TK6A00	PF0707	5810124A00	PF0459
410603303R	PF0590	45022TL1G00	PF0706	5810128A00	PF0468
410603750R	PF0661	45022TM8G00	PF0707	5810128A20	PF0468
410604A00B	PF0471	45022TV0E01	PF0706	5810129A10	PF0468
410604U127	PF0566	45022TV0E02	PF0706	5810129A50	PF0468
410605055R	PF0672	455022SEAAZ1	PF0691	5810129B00	PF0468
410605612R	PF0717	4605A734	PF0521	581012DA20	PF0467
410605649R	PF0662	4B0698151AC	PF0607	581012DA40	PF0469
410609646R	PF0718	4B0698151AD	PF0607	5810133C00	PF0468
410609X225	PF0557	4B0698151Q	PF0607	5810134A20	PF0467
410609X226	PF0557	4B0698151R	PF0607	581013ED00	PF0447
41060AV126	PF0566	4B3698451	PF0602	581013EE00	PF0447
41060CC090	PF0683	4F0698151A	PF0605	58101H1A00	PF0472
41060EB325	PF0683	4F0698151D	PF0609	58101H1A01	PF0472
41060MB225	PF0479	4F0698451	PF0602	58101H1A10	PF0472
41060MB625	PF0479	4F0698451A	PF0601	58101M2A02	PF0468
4254A7	PF0669	4F0698451F	PF0602	58101M2A02	PF0469
4254A8	PF0570	4G0698451A	PF0676	58115FDC00	PF0458
4254C8	PF0560	4H0698451C	PF0674	583023ED00	PF0448
43022S6DE50	PF0462	4H0698451D	PF0674	5K0698451	PF0441
43022S9AE52	PF0461	542120	PF0694	5K0698451A	PF0441

O.E.	MAGNETI MARELLI	O.E.	MAGNETI MARELLI	O.E.	MAGNETI MARELLI
5N0698151	PF0659	7701210174	PF0662	A4144200220	PF0517
5N0698151A	PF0659	701698151C	PF0488	A4154210310	PF0661
5N0698451	PF0658	7D0698151A	PF0539	A4154210410	PF0660
5Q0698451	PF0713	7D0698151B	PF0528	A4154210610	PF0661
5Q0698451C	PF0714	7D0698151G	PF0528	A4544201020	PF0522
64204320	PF0617	7D0698451	PF0529	BPYK2648Z	PF0569
64204420	PF0617	7D0698451A	PF0542	BS512K021BA	PF0453
68088919AA	PF0689	7D0698451A	PF0586	CBY43323Z	PF0466
6C112K021BC	PF0648	7D0698451B	PF0541	CBY53328Z	PF0466
6E5Z2001B	PF0699	7D0698451D	PF0586	D10601HA0A	PF0594
6KL698151	PF0555	7D0698451E	PF0586	D10601KA1A	PF0696
6Q0698151A	PF0575	7D0698451J	PF0586	D10601MF0A	PF0683
6Q0698151C	PF0576	7L6698151B	PF0625	D10605X00A	PF0683
6Q0698451	PF0442	7N0698151	PF0659	D1060EM10A	PF0696
6Q0698451B	PF0442	8201377565	PF0717	D1060MB600	PF0650
71750931	PF0464	8980791040	PF0449	D1060MB60A	PF0650
77362093	PF0563	8C1V2MM008AA	PF0474	D40609N00B	PF0473
77364635	PF0454	8D0698451A	PF0443	D4060CY025	PF0473
77365191	PF0454	8E0698151C	PF0609	D4060MA000	PF0573
77365306	PF0455	8E0698151G	PF0609	DFY13328Z	PF0684
77365337	PF0456	8E0698451C	PF0602	DFY13328ZA	PF0684
77365464	PF0446	8J0698151C	PF0657	G1YC3323ZA	PF0466
77365543	PF0560	8V0698151	PF0715	G1YN3328Z	PF0466
77365752	PF0687	8V0698151	PF0716	G1YN3328ZA	PF0466
77365754	PF0503	8V0698151B	PF0715	G1YN3328ZB	PF0466
77365808	PF0563	8V0698151B	PF0716	GBP316AF	PF0457
77365809	PF0568	8V0698151D	PF0715	GBP90315	PF0484
77365865	PF0562	8V0698151D	PF0716	GBP90315AF	PF0484
77365886	PF0446	8V0698451	PF0714	GBP90325AF	PF0484
77366017	PF0642	8V0698451A	PF0713	GBP90331AF	PF0462
77366019	PF0642	8Z0698151	PF0535	GJYB3323ZC	PF0465
77366021	PF0643	8Z0698151	PF0536	GPYB3323ZD	PF0699
77366134	PF0560	9192157	PF0523	GPYB3323ZE	PF0699
77366270	PF0440	93189823	PF0618	GPYB3323ZG	PF0699
77366388	PF0689	93195754	PF0608	GPYB3328ZD	PF0699
77366456	PF0688	94566892	PF0511	GSYD3323ZA	PF0699
77366457	PF0688	95231012	PF0511	GSYD3328Z	PF0699
77366481	PF0562	95513810	PF0559	MN125772	PF0522
77366534	PF0562	9024210110	PF0525	MR249240	PF0520
77366537	PF0440	9404252548	PF0500	MR389549	PF0496
77367090	PF0643	9C112K021BA	PF0648	MXD2750AA	PF0555
77367091	PF0642	9S512K021BC	PF0454	SFC500050	PF0580
77367092	PF0642	A0014210910	PF0617	SFC500080	PF0580
701698151	PF0488	A0024204020	PF0505	T113501080	PF0599
7701205513	PF0514	A0024204120	PF0524	UMY13328ZA	PF0439
7701205996	PF0513	A0024205220	PF0553	UMY43323Z	PF0439
7701206811	PF0514	A0024209920	PF0504	UMY43328Z	PF0439
7701207615	PF0571	A0034202820	PF0553		
7701209864	PF0661	A0034204620	PF0480		